

A 841/1

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 6 mm, længde: 210 mm, 5 stk.



- Eget til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Ideel til utensilier med åbningsdiameter på mellem 12 mm og 85 mm
- Kappens diameter øverst: 11 mm
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188810 / Materiale nummer: 11113130 /  
Gammelt materiale nummer: 69684101D

| Produktkategori  |                          |
|--|--------------------------|
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier       | •                        |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | •                        |
| Produkttilknytning                                       |                          |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]                                   | •                        |
| PG 8504  | •                        |
| PG 8583  | •                        |
| PG 8583 CD   | •                        |
| PG 8593  | •                        |
| PLW 8604   | •                        |
| PLW 8615   | •                        |
| PLW 8616   | •                        |
| PLW 8617   | •                        |
| PLW 8683   | •                        |
| PLW 8683 CD  | •                        |
| PLW 8693   | •                        |
| PLW 7111   | •                        |
| Produktkategori  |                          |
| Injektordyse   | •                        |
| Produktegenskaber  |                          |
| Materiale  | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve  | Rustfrit stål, Sort      |
| Komponent til EasyLoad-systemet                          | •                        |
| Anvendelsesområde  |                          |
| Genbehandling af laboratorieglass                        | •                        |
| Mål og vægt  |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                           | 210                      |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                          | 92                       |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                           | 86                       |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                          | 108                      |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                         | 117                      |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                          | 305                      |
| Nettovægt i kg   | 0,17                     |
| Bruttovægt i kg  | 0,27                     |