

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og desinfektionsprogrammer. Effekt 7.0 kg i 49 min.



- Tromlevolumen 64 l, kapacitet 7.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger – M Select
- Sikker hygiejne – specielle programmer til desinfektion

EAN: 4002516120902 / Materiale nummer: 11121820 / Gammelt materiale nummer: 51507142DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	7,0
Tromlevolumen i l	64
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	49,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,98
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	46,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,44
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restflugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restflugtighed ved varmt sluts skyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Select
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og desinfektionsprogrammer. Effekt 7.0 kg i 49 min.



EAN: 4002516120902 / Materiale nummer: 11121820 /

Gammelt materiale nummer: 51507142DK

Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] 6

Registrering af manglende middel / tom beholder •

Standard ilttilslutning

Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10

Mulig spændingsvariant 1

Eltilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Samlet tilslutning i kW	2,85
Sikring i A	16

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal] 1x 1/2" med 3/4" forskruining

Varmt vand [antal] 1x 1/2" med 3/4" forskruining

Afløbspumpe DN 22

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	944
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	768
Nettovægt i kg	100,0
Bruttovægt i kg	104
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2820

Emissionsværdier

Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00

Udstyr

Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•

Effektivitet og bæredygtighed

Genbrugsandel i % 95

PWM 507 Hygiene [EL DP]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og desinfektionsprogrammer. Effekt 7.0 kg i 49 min.



EAN: 4002516120902 / Materiale nummer: 11121820 /
Gammelt materiale nummer: 51507142DK

Tilslutningsmuligheder

Optisk grænseflade for serviceadgang •

Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) •

WiFiConn@ct •

Normer og godkendelser

CE •

VDE-EMV •

VDE •

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 •

WEEE •

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG •