

## H 7240 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516173045 / Materiale nummer: 11129830 /  
Gammelt materiale nummer: 22724016NER

<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Brillanthvid
<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn med mikrobølger	•
VitroLine	•
<b>Fordele</b>	
Quick & Gentle	•
Hurtig opvarmning	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrobølger	•
Mikrobølgeovn med stegeautomatik	•
Mikrobølgeovn med grill	•
Mikrobølgeovn med varmluft plus	•
Mikrobølgeovn med grill med recirkulation	•
Grill med recirkulation	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcornfunktion	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Quick-mikrobølge	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20

## H 7240 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516173045 / Materiale nummer: 11129830 /  
Gammelt materiale nummer: 22724016NER

### Plejekomfort

Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•

### Sikkerhed

Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•

### Tekniske data

Ovnkapacitet i l	43
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrúm 1	3
Antal ribber ovnrúm 2	3
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30-250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	36,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Udskift pæren	Service

### Medfølgende tilbehør

Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Glasbradepande	1

### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7240 BM

Kompaktovn med mikrobølger


i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings