

## H 7440 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516173120 / Materiale nummer: 11129880 /  
Gammelt materiale nummer: 22744016NER

<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Brillanthvid
<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn med mikrobølger	•
VitroLine	•
<b>Fordele</b>	
Quick & Gentle	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Varmholdning	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrobølger	•
Mikrobølgeovn med stegeautomatik	•
Mikrobølgeovn med grill	•
Mikrobølgeovn med varmluft plus	•
Mikrobølgeovn med grill med recirkulation	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcornfunktion	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Quick-mikrobølge	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5

## H 7440 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516173120 / Materiale nummer: 11129880 /

Gammelt materiale nummer: 22744016NER

Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	43
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrum 1	3
Antal ribber ovnrum 2	3
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30-250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	36,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Glasbradepande	1

H 7440 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516173120 / Materiale nummer: 11129880 /  
Gammelt materiale nummer: 22744016NER

#### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing



built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings