


## H 7440 BMX

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516173335 / Materiale nummer: 11129920 /  
Gammelt materiale nummer: 22744056NER

<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn med mikrobølger	•
Farve	Brillanthvid
ArtLine	•
Uden håndtag	•
<b>Fordele</b>	
Quick & Gentle	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Varmholdning	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrobølger	•
Mikrobølgeovn med stegeautomatik	•
Mikrobølgeovn med grill	•
Mikrobølgeovn med varmluft plus	•
Mikrobølgeovn med grill med recirkulation	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 in 1	Ovn, Mikrobølgeovn, Ovn + mikrobølgeovn
MultiLingua	•
Popcornfunktion	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Quick-mikrobølge	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•

## H 7440 BMX

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516173335 / Materiale nummer: 11129920 /


Gammelt materiale nummer: 22744056NER

<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	43
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrums 1	3
Antal ribber ovnrums 2	3
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	456
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	36,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Glasbradepande	1

## H 7440 BMX

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



EAN: 4002516173335 / Materiale nummer: 11129920 /  
Gammelt materiale nummer: 22744056NER

### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7440 BMX

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings