

H 7640 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



- Touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516122883 / Materiale nummer: 11129970 /
Gammelt materiale nummer: 22764036NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn med mikrobølger	•
Farve	Grafitgrå
VitroLine	•
Fordele	
Quick & Gentle	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Langtidstilberedning	•
Mikrobølger	•
Mikrobølgeovn med stegeautomatik	•
Mikrobølgeovn med grill	•
Mikrobølgeovn med varmluft plus	•
Mikrobølgeovn med grill med recirkulation	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch S
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 in 1	Ovn, Mikrobølgeovn, Ovn + mikrobølgeovn
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Popcornfunktion	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•

H 7640 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



EAN: 4002516122883 / Materiale nummer: 11129970 /
Gammelt materiale nummer: 22764036NER

Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Quick-mikrobølge	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	43
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrum 1	3
Antal ribber ovnrum 2	3
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	456
Produkttybde i mm	568
Vægt i kg	38,0

H 7640 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



EAN: 4002516122883 / Materiale nummer: 11129970 /

Gammelt materiale nummer: 22764036NER

Samlet tilslutningsværdi i kW	3,20
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Stegetermometer med kabel	1
Glasbradepande	1

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7640 BM

Kompaktovn med mikrobølger


i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings