

## H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516174721 / Materiale nummer: 11130020 /  
Gammelt materiale nummer: 22784046NER

| <b>Konstruktion og design</b>   |  |
|---|--|
| Indbygningsovn med mikrobølger  | •  |
| Farve   | Rustfrit stål/CleanSteel                   |
| PureLine  | •  |
| <b>Fordele</b>  |  |
| Quick & Gentle  | •  |
| Hurtig opvarmning   | •  |
| Forvarmning   | •  |
| Stegetermometer   | med tilslutningsledning                    |
| Varmholdning  | •  |
| CrispFunction   | •  |
| <b>Opvarmningsformer</b>  |  |
| Optøning  | •  |
| Automatikprogrammer   | •  |
| Landespecifikke automatikprogrammer                                       | •  |
| Stegeautomatik  | •  |
| Eco-varmluft  | •  |
| Grill   | •  |
| Varmluft plus   | •  |
| Intensiv bagning  | •  |
| Langtidstilberedning  | •  |
| Mikrobølger   | •  |
| Mikrobølgeovn med stegeautomatik  | •  |
| Mikrobølgeovn med grill   | •  |
| Mikrobølgeovn med varmluft plus   | •  |
| Mikrobølgeovn med grill med recirkulation                                 | •  |
| Over-/undervarme  | •  |
| Undervarme  | •  |
| Grill med recirkulation   | •  |
| Specielle anvendelser   | •  |
| <b>Betjeningskomfort</b>  |  |
| Miele@home  | •  |
| Display   | M Touch                                    |
| Bevægelsessensor MotionReact  | •  |
| MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse                     | •  |
| MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse                 | •  |
| MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse | •  |
| MotionReact: Genkendelse af møbelfront                                    | •  |
| SoftOpen  | •  |
| SoftClose   | •  |
| 3 in 1  | Ovn, Mikrobølgeovn,<br>Ovn + mikrobølgeovn |
| MultiLingua   | •  |
| MyMiele   | •  |
| Show me how   | •  |
| Popcornfunktion   | •  |
| Polyfone signaltoner  | •  |
| Visning af klokkeslæt   | •  |
| Ursynkronisering  | •  |

## H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



EAN: 4002516174721 / Materiale nummer: 11130020 /

Gammelt materiale nummer: 22784046NER

|   |            |
|---|------------|
| Visning af dato   | •          |
| Minutur   | •          |
| Programmering af starttidspunkt for tilberedning                          | •          |
| Programmering af sluttidspunkt for tilberedning                           | •          |
| Programmering af tilberedningstid   | •          |
| Visning af faktisk temperatur   | •          |
| Indstillet temperatur   | •          |
| Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera                        | •          |
| Temperaturforslag   | •          |
| Forslag mikrobølgeeffekt  | •          |
| Quick-mikrobølge  | •          |
| Egne programmer   | •          |
| Sabbat-program  | •          |
| Individuelle indstillinger  | •          |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                                      |            |
| Automatisk udnyttelse af restvarme  | •          |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                      | 0,5        |
| Energiforbrug i standbytilstand i W                                       | 1,0        |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W                     | 2,0        |
| Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand                       | 20         |
| Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 20         |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand                                | 20         |
| <b>Plejekomfort</b>   |            |
| Overflade i CleanSteel  | •          |
| Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur                                  | •          |
| Nedklappeligt grillvarmelegeme  | •          |
| CleanGlass-dør  | •          |
| <b>Sikkerhed</b>  |            |
| Kølesystem til kølig front  | •          |
| Sikkerhedsafbryder  | •          |
| Sikkerhed mod uønsket betjening   | •          |
| Spærring af taster  | •          |
| <b>Tekniske data</b>  |            |
| Ovnkapacitet i l  | 43         |
| Antal hylder  | 3          |
| Antal ribber ovnrum 1   | 3          |
| Antal ribber ovnrum 2   | 3          |
| Ovnrumsbelysning  | 1 LED-spot |
| Temperaturer i °C   | 30–250     |
| Temperaturer min. i °C  | 30         |
| Temperaturer maks. i °C   | 250        |
| Elektronisk styret mikrobølgeeffekt                                       | •          |
| Mikrobølgeeffekt i W  |            |
| Nichebredde min. i mm   | 560        |
| Nichebredde maks. i mm  | 568        |
| Nichehøjde min. i mm  | 450        |
| Nichehøjde maks. i mm   | 452        |
| Nichedybde i mm   | 550        |
| Produktbredde i mm  | 595        |
| Produkt højde i mm  | 456        |

## H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



EAN: 4002516174721 / Materiale nummer: 11130020 /

Gammelt materiale nummer: 22784046NER

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Produktdybde i mm                 | 569     |
| Vægt i kg                         | 38,0    |
| Samlet tilslutningsværdi i kW     | 3,20    |
| Spænding i V                      | 220-240 |
| Frekvens i Hz                     | 50      |
| Sikring i A                       | 16      |
| Faseantal                         | 1       |
| Tilslutningsledning med netstik   | •       |
| Tilslutningsledningens længde i m | 2,00    |
| Udskift pæren                     | Service |

### Medfølgende tilbehør

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bage- og stegerist med PerfectClean | 1 |
| Stegetermometer med kabel           | 1 |
| Glasbradepande                      | 2 |

### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger


i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings