

H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Nem rengøring – ovnrum med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater – Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap – Quick-MW og Popcorn

EAN: 4002516174721 / Materiale nummer: 11130020 /
Gammelt materiale nummer: 22784046NER

Konstruktion	
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
Konstruktion og design	
Indbygningsovn med mikrobølger	•
PureLine	•
Fordele	
Quick & Gentle	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Langtidstilberedning	•
Mikrobølger	•
Mikrobølgeovn med stegeautomatik	•
Mikrobølgeovn med grill	•
Mikrobølgeovn med varmluft plus	•
Mikrobølgeovn med grill med recirkulation	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
Bevægelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Popcornfunktion	•
Polyfone signaltone	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•

H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



EAN: 4002516174721 / Materiale nummer: 11130020 /
Gammelt materiale nummer: 22784046NER

Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Forslag mikrobølgeeffekt	•
Quick-mikrobølge	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Overflade i CleanSteel	•
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	43
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrum 1	3
Antal ribber ovnrum 2	3
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–250
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	250
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt	•
Mikrobølgeeffekt i W	
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456
Produkt dybde i mm	569

H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



EAN: 4002516174721 / Materiale nummer: 11130020 /
Gammelt materiale nummer: 22784046NER

Vægt i kg	38,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,20
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
Stegetermometer med kabel	1
Glasbradepande	2

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger

i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing



built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings