

H 7260 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet – 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem håndtering – FlexiClip-udtræk

A+

EAN: 4002516174769 / Materiale nummer: 11130080 /
Gammelt materiale nummer: 22726045NER

| | |
|--|--------------------------|
| Konstruktion | |
| Kabinetfarve | Rustfrit stål/CleanSteel |
| Konstruktion og design | |
| Indbygningsovn | • |
| PureLine | • |
| Fordele | |
| Hurtig opvarmning | • |
| Opvarmningsformer | |
| Optøning | • |
| Automatikprogrammer | • |
| Stegeautomatik | • |
| Eco-varmluft | • |
| Grillopvarmningsformer | • |
| Grill | • |
| Varmluft plus | • |
| Intensiv bagning | • |
| Over-/undervarme | • |
| Undervarme | • |
| Grill med recirkulation | • |
| Betjeningskomfort | |
| Display | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Visning af klokkeslæt | • |
| Minutur | • |
| Programmering af starttidspunkt for tilberedning | • |
| Programmering af sluttidspunkt for tilberedning | • |
| Programmering af tilberedningstid | • |
| Visning af faktisk temperatur | • |
| Indstillet temperatur | • |
| Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera | • |
| Temperaturforslag | • |
| Individuelle indstillinger | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | A+ |
| Plejekomfort | |
| Overflade i CleanSteel | • |
| Pyrolytisk selvrens | • |
| Katalysator | • |
| Nedklappeligt grillvarmelegeme | • |
| CleanGlass-dør | • |
| Sikkerhed | |
| Kølesystem til kølig front | • |
| Sikkerhedsafbryder | • |
| Sikkerhed mod uønsket betjening | • |
| Dørlås i pyrolysefunktion | • |
| Tekniske data | |
| Ovnkapacitet i l | 76 |
| Antal hylder | 5 |

H 7260 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.



EAN: 4002516174769 / Materiale nummer: 11130080 /
Gammelt materiale nummer: 22726045NER

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Antal ribber ovnrum 1 | 5 |
| Antal ribber ovnrum 2 | 5 |
| Mærkning af ribbehøjde | • |
| Ovnrumsbelysning | 1 Halogen-spot |
| Temperaturer i °C | 30-300 |
| Temperaturer min. i °C | 30 |
| Temperaturer maks. i °C | 300 |
| Nichebredde min. i mm | 560 |
| Nichebredde maks. i mm | 568 |
| Nichehøjde min. i mm | 590 |
| Nichehøjde maks. i mm | 595 |
| Nichedybde i mm | 550 |
| Produktbredde i mm | 595 |
| Produkt højde i mm | 596 |
| Produkt dybde i mm | 569 |
| Vægt i kg | 47,0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 3,60 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Sikring i A | 16 |
| Faseantal | 1 |
| Tilslutningsledning med netstik | • |
| Tilslutningsledningens længde i m | 1,50 |
| Udskift pæren | Kunde |
| Medfølgende tilbehør | |
| Bageplade med PerfectClean | 1 |
| Bradepande med PerfectClean | 1 |
| Bage- og stegerist med PerfectClean | 1 |
| FlexiClip-udtræk | 1 |
| Udtagelige ribber med PerfectClean | 1 |

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7260 BP

Ovn


i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7260 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings