

H 7260 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet – 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem håndtering – FlexiClip-udtræk



EAN: 4002516174769 / Materiale nummer: 11130080 / Gammelt materiale nummer: 22726045NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Farve	Rustfrit stål/CleanSteel
PureLine	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Plejekomfort	
Overflade i CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5

H 7260 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.



EAN: 4002516174769 / Materiale nummer: 11130080 /

Gammelt materiale nummer: 22726045NER

Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	596
Produkttybde i mm	569
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220–240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 7260 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7260 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.



Installation Kombi BM XL, installation drawings