

H 7264 BP

Ovn

i kombinerbart design med tekstdisplay, tilslutning til netværk og pyrolyse.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer



EAN: 4002516173182 / Materiale nummer: 11130110 /
Gammelt materiale nummer: 22726435NER

Konstruktion og design	
Indbygningssovn	•
Farve	Grafitgrå
VitroLine	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•

H 7264 BP

Ovn

i kombinerbart design med tekstdisplay, tilslutning til netværk og pyrolyse.



EAN: 4002516173182 / Materiale nummer: 11130110 /

Gammelt materiale nummer: 22726435NER

Damp teknologi/vandforsyning	
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrund 1	5
Antal ribber ovnrund 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30-300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1
Afkalkningstabs	2

H 7264 BP

Ovn

i kombinerbart design med tekstdisplay, tilslutning til netværk og pyrolyse.



EAN: 4002516173182 / Materiale nummer: 11130110 /
Gammelt materiale nummer: 22726435NER

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,


H 7264 BP

Ovn


i kombinerbart design med tekstdisplay, tilslutning til netværk og pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings