

H 7464 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home



EAN: 4002516173281 / Materiale nummer: 11130220 /  
Gammelt materiale nummer: 22746455NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Farve	Brillanthvid
ArtLine	•
Uden håndtag	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•

H 7464 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516173281 / Materiale nummer: 11130220 /

Gammelt materiale nummer: 22746455NER

Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Dampteknologi/vandforsyning</b>	
Sugeslange til opsugning af vand	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	596
Produkttybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1

H 7464 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516173281 / Materiale nummer: 11130220 /

Gammelt materiale nummer: 22746455NER

Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2

#### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7464 BPX

### Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings