

H 7660 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight



- Touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home

A+

EAN: 4002516174868 / Materiale nummer: 11130260 /  
Gammelt materiale nummer: 22766025NER

<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Obsidiansort
<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn	•
VitroLine	•
<b>Fordele</b>	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Varmholdning	•
CrispFunction	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•

H 7660 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight



EAN: 4002516174868 / Materiale nummer: 11130260 /  
Gammelt materiale nummer: 22766025NER

Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	BrillantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	596
Produkttybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,70

H 7660 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight



EAN: 4002516174868 / Materiale nummer: 11130260 /  
Gammelt materiale nummer: 22766025NER

Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean	1
Gourmet bage- og AirFry-bakke med huller med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stege rist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7660 BP

### Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7660 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings