

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst – kamera i ovnrum
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl

A+

EAN: 4002516174899 / Materiale nummer: 11130330 /  
Gammelt materiale nummer: 22786025NER

<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Obsidiansort
<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn	•
VitroLine	•
<b>Fordele</b>	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	trådløs
Varmholdning	•
CrispFunction	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



EAN: 4002516174899 / Materiale nummer: 11130330 /  
Gammelt materiale nummer: 22786025NER

Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrums 1	5
Antal ribber ovnrums 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	BrillantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



EAN: 4002516174899 / Materiale nummer: 11130330 /

Gammelt materiale nummer: 22786025NER

Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean	1
Gourmet bage- og AirFry-bakke med huller med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2

#### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7860 BP

### Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings