

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst – kamera i ovnrum
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl



EAN: 4002516175513 / Materiale nummer: 11130340 /

Gammelt materiale nummer: 22786035NER

Konstruktion og design	
Farve	Grafitgrå
Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
VitroLine	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	trådløs
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Varmluft plus	•
Over-/undervarme	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Intensiv bagning	•
Stegeautomatik	•
Grill med recirkulation	•
Grill	•
Grill, lille	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Langtidstilberedning	•
Eco-varmluft	•
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Polyfone signaltoner	•

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516175513 / Materiale nummer: 11130340 /

Gammelt materiale nummer: 22786035NER

Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Damp teknologi/vandforsyning</b>	
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	1,10
Beholder til frisk vand, volumen i L	0,3
Sugeslange til opsugning af vand	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5
Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



EAN: 4002516175513 / Materiale nummer: 11130340 /

Gammelt materiale nummer: 22786035NER

Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> , <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> , <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> , <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> , <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">?</span>

## H 7860 BP

### Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7860 BP

Ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



Installation Kombi BM XL, installation drawings