

H 7860 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst – kamera i ovnrøm
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl

A+

EAN: 4002516173403 / Materiale nummer: 11130370 /
Gammelt materiale nummer: 22786055NER

Konstruktion	
Kabinetfarve	Brillanthvid
Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
ArtLine	•
Uden håndtag	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	trådløs
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•

H 7860 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



EAN: 4002516173403 / Materiale nummer: 11130370 /
Gammelt materiale nummer: 22786055NER

Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrums 1	5
Antal ribber ovnrums 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	BrillantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568

H 7860 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



EAN: 4002516173403 / Materiale nummer: 11130370 /

Gammelt materiale nummer: 22786055NER

Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,70
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service

Medfølgende tilbehør

Bageplade med PerfectClean	1
Gourmet bage- og AirFry-bakke med huller med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7860 BPX

Grebsfri ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings