

H 7890 BP

90 cm bred ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.



- Stort touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst – kamera i ovnrum
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Hurtig opvarmning og ensartet varmefordeling – TwinPower



EAN: 4002516229599 / Materiale nummer: 11130430 /
Gammelt materiale nummer: 22789045NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Farve	Rustfrit stål/CleanSteel
PureLine	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Stegetermometer	trådløs
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Roterende grill	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
FoodView	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
3D-betjeningspanel	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Polyfone signaltoner	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•

H 7890 BP

90 cm bred ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516229599 / Materiale nummer: 11130430 /
Gammelt materiale nummer: 22789045NER

Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Automatisk udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Overflade i CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	90
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrums 1	3
Antal ribber ovnrums 2	3
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	BrilliantLight
TwinPower varmluft	•
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	860
Nichebredde maks. i mm	860
Nichehøjde min. i mm	517
Nichehøjde maks. i mm	517

H 7890 BP

90 cm bred ovn

i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.




EAN: 4002516229599 / Materiale nummer: 11130430 /


Gammelt materiale nummer: 22789045NER

Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	895
Produktthøjde i mm	478
Produktdybde i mm	568
Vægt i kg	74,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	5,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	3
Tilslutningsledningens længde i m	1,75
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Brædepande med PerfectClean	2
Bage- og stegerist, PyroFit	2
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Trådløst stegetermometer	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Grill- og brædepande med PerfectClean	1
Afkalkningstabs	2
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlandsk, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP
 90 cm bred ovn
 i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrillantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings