

H 7440 BPX

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Nem rengøring – pyrolyse og PyroFit
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter – TasteControl
- Produkt med wi-fi – Miele@home



EAN: 4002516173434 / Materiale nummer: 11130450 /
Gammelt materiale nummer: 22744065NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
Farve	Obsidiansort
ArtLine	•
Uden håndtag	•
Fordele	
TasteControl	•
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Klimaprogram med over-undervarme	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Automatisk udnyttelse af restvarme	•

H 7440 BPX

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516173434 / Materiale nummer: 11130450 /

Gammelt materiale nummer: 22744065NER

Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Pljekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	49
Antal hylder	3
Antal ribber ovnrum 1	3
Antal ribber ovnrum 2	3
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	456
Produkttybde i mm	568
Vægt i kg	38,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,20
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1

H 7440 BPX

Grebsfri kompaktovn

i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516173434 / Materiale nummer: 11130450 /

Gammelt materiale nummer: 22744065NER

Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist, PyroFit	1
FlexiClip-udtræk, PyroFit	1
Udtagelige ribber med PyroFit	1
Afkalkningstabs	2

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7440 BPX

Grebsfri kompaktovn


i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings