

DG 7240

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer og WiFiConn@ct.



- Display med tekst og sensorbetjening – DirectSensor S
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Garanti for, at retten lykkes hver gang – automatikprogrammer
- Let tilberedning af komplet ret – auto. tilberedning af hel menu
- Produkt med wi-fi – Miele@home

EAN: 4002516162766 / Materiale nummer: 11137870 /
Gammelt materiale nummer: 23724040NER

Konstruktion	
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
Konstruktion og design	
Indbygningsdampovn	•
PureLine	•
Fordele	
Ekstern dampgenerering	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Tilberedning med damp	•
Opvarmning	•
ECO-dampprogram	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Overflade i CleanSteel	•
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Ekstern dampgenerator	•
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion	•
Ovnribber med snaplås	•

DG 7240

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer og WiFiConn@ct.



EAN: 4002516162766 / Materiale nummer: 11137870 /

Gammelt materiale nummer: 23724040NER

Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholder tages ud med Push2Release	•
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,5
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
L-ovnrør	•
Ovnkapacitet i l	40
Antal hylder	4
Dørens yderposition	nederst
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredde i mm	595
Produkthøjde i mm	455
Produktdybde i mm	569
Vægt i kg	26,4
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Medfølgende tilbehør	
Udtagelige ribber	1
Fade i rustfrit stål med huller	2
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller DGG 50 40	1
Rist	1
Opsamlingsbakke DGG 100 40	1
Afkalkningstabs	2

DG 7240

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer og WiFiConn@ct.



EAN: 4002516162766 / Materiale nummer: 11137870 /
Gammelt materiale nummer: 23724040NER

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,


DG 7240

Dampovn til indbygning


til sund madlavning med automatikprogrammer og WiFiConn@ct.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DG 7240

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer og WiFiConn@ct.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing