

DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Garanti for, at retten lykkes hver gang – automatikprogrammer
- Oplysning af ovnrummet – 2 LED-spots
- Produkt med wi-fi – Miele@home

EAN: 4002516125952 / Materiale nummer: 11137890 /
Gammelt materiale nummer: 23744020NER

Konstruktion	
Kabinetfarve	Obsidiansort
Konstruktion og design	
Indbygningsdampovn	•
VitroLine	•
Fordele	
Ekstern dampgenerering	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Tilberedning med damp	•
Sous vide	•
Opvarmning	•
ECO-dampprogram	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20

DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



EAN: 4002516125952 / Materiale nummer: 11137890 /
Gammelt materiale nummer: 23744020NER

Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Ekstern dampgenerator	•
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholder tages ud med Push2Release	•
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,5
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
L-ovnrums	•
Ovnkapacitet i l	40
Antal hylder	4
Dørens yderposition	nederst
Ovnrumsbelysning	2 LED-spots
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	455
Produkt dybde i mm	569
Vægt i kg	26,4
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Udtagelige ribber	1
Fade i rustfrit stål med huller	2
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller DGG 50 40	1
Rist	1
Opsamlingsbakke DGG 100 40	1

DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



EAN: 4002516125952 / Materiale nummer: 11137890 /

Gammelt materiale nummer: 23744020NER

Afkalkningstabs

2

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DG 7440

Dampovn til indbygning


til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing


DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing