

DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



- Stort display med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Garanti for, at retten lykkes hver gang – automatikprogrammer
- Oplysning af ovnrummet – 2 LED-spots
- Produkt med wi-fi – Miele@home

EAN: 4002516162988 / Materiale nummer: 11137910 /  
Gammelt materiale nummer: 23744040NER

<b>Konstruktion</b>	
Kabinetfarve	Rustfrit stål/CleanSteel
<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsdampovn	•
PureLine	•
<b>Fordele</b>	
Ekstern dampgenerering	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Tilberedning med damp	•
Sous vide	•
Opvarmning	•
ECO-dampprogram	•
Specielle anvendelser	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20

DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



EAN: 4002516162988 / Materiale nummer: 11137910 /  
Gammelt materiale nummer: 23744040NER

<b>Plejekomfort</b>	
Overflade i CleanSteel	•
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Ekstern dampgenerator	•
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
<b>Dampteknologi/vandforsyning</b>	
DualSteam	•
Vandbeholder tages ud med Push2Release	•
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,5
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
<b>Tekniske data</b>	
L-ovnrums	•
Ovnkapacitet i l	40
Antal hylder	4
Dørens yderposition	nederst
Ovnrumsbelysning	2 LED-spots
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Mål (B x H x D) i mm	595 x 455 x 569
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	455
Produkt dybde i mm	569
Vægt i kg	26,4
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Udtagelige ribber	1
Fade i rustfrit stål med huller	2
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller DGG 50 40	1
Rist	1

DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



EAN: 4002516162988 / Materiale nummer: 11137910 /

Gammelt materiale nummer: 23744040NER

Opsamlingsbakke DGG 100 40

1

Afkalkningstabs

2

### Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,

DG 7440

Dampovn til indbygning


til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing


DG 7440

Dampovn til indbygning

til sund madlavning med automatikprogrammer, WiFiConn@ct og sous-vide-funktion.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing