

DGC 7640

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med stegetermometer + tilberedn. af menu



- Touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombitilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – PerfectClean-ovnrøm i rustfrit stål

EAN: 4002516163299 / Materiale nummer: 11138850 /

Gammelt materiale nummer: 23764022NER

Konstruktion og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Obsidiansort
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
Crisp function	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•
Kombiprogram	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med over-undervarme	•
Kombiprogram med traditionel grill	•
Tilberedning med damp	•
Opvarmning	•
Gourmetstegning	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Grill, lille	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Kager, special	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Eco-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Opvarmning af tallerkener	•
Specielle anvendelser	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse	•
MotionReact: Genkendelse af møbelfront	•
SoftOpen	•

DGC 7640

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med stegetermometer + tilberedn. af menu



EAN: 4002516163299 / Materiale nummer: 11138850 /
Gammelt materiale nummer: 23764022NER

SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Automatisk menu tilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Tidsfunktioner	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion	•
Vedligeholdelsesprogrammer	•
Plejeprogram, ibrødsætning	•
Plejeprogram, skylning	•
Tøringsprogram til ovnrum	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi og vandforsyning	
DualSteam	•
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,4
Kondensvandbeholder bag betjeningspanel	•
Afløbsfilter	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•

DGC 7640

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med stegetermometer + tilberedn. af menu

EAN: 4002516163299 / Materiale nummer: 11138850 /

Gammelt materiale nummer: 23764022NER

Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
XL-ovnrør	•
Ovnkapacitet i l	48
Antal hylder	3
Mål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	nederst
Ovnrumsbelysning	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	225
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	555
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	456
Produkt dybde i mm	569
Mål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Vægt i kg	39,7
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,40
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Faseantal	1
Sikring i A	16
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Udskift pæren	Teknisk Service
Medfølgende tilbehør	
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-fuldudtræk med PerfectClean	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1
Fade i rustfrit stål med huller	1
Fade i rustfrit stål uden huller	1
Afkalkningstabs	2

DGC 7640

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning, bagning, stegning med stegetermometer + tilberedn. af menu



EAN: 4002516163299 / Materiale nummer: 11138850 /
Gammelt materiale nummer: 23764022NER

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,


DGC 7640

Dampovn med ovnfunktion


til damptilberedning, bagning, stegning med stegetermometer + tilberedn. af menu




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DGC7x40, installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings