


KM 7414 FX

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 Kogezoner inkl. 1 kraftfuldt PowerFlex kogeområde
- 752 mm bred til indbygning i plan med bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516158400 / Materiale nummer: 11144220 /


Gammelt materiale nummer: 26741460NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Indbygning i plan med bordplade	•
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Kogezoneudstyr	
Antal kogezoner	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 160-220
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst i midten
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. Booster-effekt i W	1700
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Displayfarve	Gul
Permanent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•

KM 7414 FX

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



EAN: 4002516158400 / Materiale nummer: 11144220 /

Gammelt materiale nummer: 26741460NER

Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•

Effektivitet og bæredygtighed

Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
------------------------------------	---

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•


Tekniske data

Mål i mm (bredde)	752
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	492
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	730
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	470
Vægt i kg	12
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	756
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	496
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning	Ja
---------------------	----

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



KM 7414 FX (installation drawing)