

KM 7464 FL

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 effektiv PowerFlex-kogeområde
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516158622 / Materiale nummer: 11144240 /  
Gammelt materiale nummer: 26746470NER

<b>Opvarmningsform</b>	
Opvarmningsform	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Uafhængigt af ovnen	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 140-190
Maks. Booster-effekt i W	2500
Maks. ydeevne i W	1850
Maks. TwinBooster-effekt i W	3000
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. Booster-effekt i W	1700
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
<b>3. Kogezone/kogeområde</b>	
Ribbehøjde	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•


KM 7464 FL  
 Induktionskogeplade  
 med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt




EAN: 4002516158622 / Materiale nummer: 11144240 /  
 Gammelt materiale nummer: 26746470NER

Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Minutur	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	620
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	600
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	600
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	11
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	624
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilslutningsledning	Ja

KM 7464 FL  
Induktionskogeplade  
med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



KM7464FL, KM7465FL (installation drawings)



KM7464FL, KM7465FL (installation drawings) onset