


KM 7465 FL
Induktionskogeplade
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity
- 4 kogezone inkl. 2 effektivt PowerFlex-kogeområde
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen

EAN: 4002516158752 / Materiale nummer: 11144260 /
Gammelt materiale nummer: 26746570NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Permanent gryderegistrering	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Minutur	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5

KM 7465 FL
 Induktionskogeplade
 med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



EAN: 4002516158752 / Materiale nummer: 11144260 /
 Gammelt materiale nummer: 26746570NER

Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik

•

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Låsefunktion

•

Sikkerhed mod uønsket betjening

•

Integreret køleblæser

•

Overhedningssikring

•


Restvarme

•


Tekniske data

Mål i mm (bredde)	620
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	600
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	600
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	11
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	624
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

KM 7465 FL
Induktionskogeplade
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings)



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings) onset