


KM 7684 FL

Induktionskogeplade

i panoramadesign og med 2 PowerFlex-kogeområder til ekstra komfort.



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- 4 kogezone inkl. 2 effektivt PowerFlex-kogeområde
- 916 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516158967 / Materiale nummer: 11144330 /
Gammelt materiale nummer: 26768470NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Displayfarve	Gul
Permanent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•

KM 7684 FL

Induktionskogeplade

i panoramadesign og med 2 PowerFlex-kogeområder til ekstra komfort.



EAN: 4002516158967 / Materiale nummer: 11144330 /

Gammelt materiale nummer: 26768470NER

Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)

•

Effektivitet og bæredygtighed

Energiforbrug i slukket tilstand i W 0,5

Energiforbrug i standby-tilstand i W 1,0

Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W 2,0

Tid i min. til automatisk slukket tilstand 20

Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand 20

Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand 20

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik

•

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Låsefunktion

•

Sikkerhed mod uønsket betjening

•

Integreret køleblæser

•

Overhedningssikring

•

Restvarme

•

Tekniske data

Mål i mm (bredde) 916

Mål i mm (højde) 51

Mål i mm (dybde) 408

Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade 896

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade 388

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm 51

Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning 896

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 388

Vægt i kg 12

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning 920

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 412

Samlet tilslutningsværdi i kW 7,30

Tilslutningslednings længde i m 1,4

Spænding i V 230

Frekvens i Hz 50-60


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja


KM 7684 FL

Induktionskogeplade

i panoramadesign og med 2 PowerFlex-kogeområder til ekstra komfort.



KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, on-set installation (installation drawings)