


KM 7678 FL

Induktionskogeplade

800 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- Intelligent grydegenkendelse – for op til 6 gryder eller pander
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Stor og kraftig – varmholdningsfunktion og TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516156888 / Materiale nummer: 11144410 /
Gammelt materiale nummer: 26767870NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kan kombineres med SmartLine	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	6
1. Kogezone/kogeområde	
Position	kan vælges frit
Type	Full surface-kogeplade
Størrelse i mm	740x380
Maks. Booster-effekt i W	3300
Maks. ydeevne i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Displayfarve	Gul
Intelligent gryderejsering	•
Afstandskontrol	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•

KM 7678 FL

Induktionskogeplade

800 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



EAN: 4002516156888 / Materiale nummer: 11144410 /
Gammelt materiale nummer: 26767870NER

Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret kølblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm	51 x 800 x 520
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	19
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	11,00
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning	Ja
---------------------	----


KM 7678 FL

Induktionskogeplade

800 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)