


KM 7697 FL

Induktionskogeplade

936 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- Intelligent grydegenkendelse – for op til 6 gryder eller pander
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Stor og kraftig – varmholdningsfunktion og TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516156918 / Materiale nummer: 11144440 /
Gammelt materiale nummer: 26769770NER

| | |
|--|------------------------|
| Opvarmningsform | |
| Opvarmningsform | Induktion |
| Konstruktion | |
| Uafhængigt af ovnen | • |
| Design | |
| Elegant glaskeramisk overflade | • |
| Indbygning i plan med bordplade | • |
| Farve på glaskeramik | Sort |
| Indbygning oven på bordplade | • |
| Kan kombineres med SmartLine | • |
| Kogezoneudstyr | |
| Antal kogeområder | 1 |
| Maksimalt antal gryder/pander | 6 |
| 1. Kogezone/kogeområde | |
| Position | kan vælges frit |
| Type | Full surface-kogeplade |
| Størrelse i mm | 870x380 |
| Maks. Booster-effekt i W | 3300 |
| Maks. ydeevne i W | 2600 |
| Maks. TwinBooster-effekt i W | 3650 |
| Betjeningskomfort | |
| Netværk med Miele @ home | • |
| Automatikfunktionen Con@ctivity | • |
| Registrering af gryde og grydestørrelse | • |
| Betjening via sensortaster | SmartSelect |
| Displayfarve | Gul |
| Intelligent gryderegistrering | • |
| Afstandskontrol | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Lock&Wipe | • |
| Recall-funktion | • |
| Minutur | • |
| Frakoblingsautomatik på alle kogzoner | • |
| Opkogsautomatik | • |
| Varmholdning | • |
| Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W | 0,5 |
| Energiforbrug i standby-tilstand i W | 1,0 |
| Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W | 2,0 |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand | 20 |
| Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand | 20 |
| Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand | 20 |
| Plejekomfort | |
| Meget rengøringsvenlig glaskeramik | • |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsafbryder | • |

KM 7697 FL

Induktionskogeplade

936 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



EAN: 4002516156918 / Materiale nummer: 11144440 /

Gammelt materiale nummer: 26769770NER


| | |
|---------------------------------|---|
| Låsefunktion | • |
| Sikkerhed mod uønsket betjening | • |
| Integreret kølblæser | • |
| Overhedningssikring | • |
| Restvarme | • |

| Tekniske data | |
|---|----------------|
| Mål (H x B x D) i mm | 51 x 936 x 520 |
| Mål i mm (bredde) | 936 |
| Mål i mm (højde) | 51 |
| Mål i mm (dybde) | 520 |
| Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade | 916 |
| Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade | 500 |
| Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm | 51 |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 916 |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 500 |
| Vægt i kg | 21 |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 940 |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 524 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 11,00 |
| Tilslutningslednings længde i m | 1,4 |
| Spænding i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Medfølgende tilbehør | |
| Tilslutningsledning | Ja |


KM 7697 FL

Induktionskogeplade

936 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit