

KM 7465 FR

Induktionskogeplade

med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt




- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity
- 4 Madlavningszoner inklusive 1 effektiv PowerFlex-kogeområde

EAN: 4002516148753 / Materiale nummer: 11144730 /  
Gammelt materiale nummer: 26746500DFS

<b>Opvarmningsform</b>	
Opvarmningsform	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Uafhængigt af ovnen	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal gryder/pander	4
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Minutur	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5

KM 7465 FR  
 Induktionskogeplade  
 med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



EAN: 4002516148753 / Materiale nummer: 11144730 /  
 Gammelt materiale nummer: 26746500DFS

Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20

#### Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik

•

#### Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Låsefunktion

•

Sikkerhed mod uønsket betjening

•

Integreret køleblæser

•

Overhedningssikring

•

Restvarme

•


#### Tekniske data

Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (højde)	52
Mål i mm (dybde)	526
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	600
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	45
Vægt i kg	11
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60

#### Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja

KM 7465 FR  
Induktionskogeplade  
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



KM 7465 FR, KM 7564 FR (Installation drawing)