

KM 7465 FL
 Induktionskogeplade
 med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity
- 4 kogezone inkl. 2 effektivt PowerFlex-kogeområde
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen

EAN: 4002516148760 / Materiale nummer: 11144740 /
 Gammelt materiale nummer: 26746570DFS

| | |
|---|--------------------|
| Opvarmningsform | |
| Opvarmningsform | Induktion |
| Konstruktion | |
| Uafhængigt af ovnen | • |
| Design | |
| Elegant glaskeramisk overflade | • |
| Indbygning i plan med bordplade | • |
| Farve på glaskeramik | Sort |
| Indbygning oven på bordplade | • |
| Kogezoneudstyr | |
| Antal kogezone | 4 |
| Antal kogeområder | 2 |
| Maksimalt antal gryder/pander | 4 |
| PowerFlex-kogeområder | |
| Antal | 2 |
| Art | PowerFlex-kogezone |
| Diameter i mm | Ø 150 – 230 |
| Ydeevne i W | 2100 |
| Booster i W | 3000 |
| TwinBooster i W | 3650 |
| 1. Kogezone/kogeområde | |
| Position | til venstre |
| Art | PowerFlex-bro |
| Størrelse i mm | 230x390 |
| Maks. Booster-effekt i W | 4800 |
| Maks. ydeevne i W | 3400 |
| Maks. TwinBooster-effekt i W | 7300 |
| 2. Kogezone/kogeområde | |
| Position | til højre |
| Type | PowerFlex-bro |
| Størrelse i mm | 230x390 |
| Maks. Booster-effekt i W | 4800 |
| Maks. ydeevne i W | 3400 |
| Maks. TwinBooster-effekt i W | 7300 |
| Betjeningskomfort | |
| Miele@home | • |
| Betjening via sensortaster | ComfortSelect |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Registrering af gryde og grydestørrelse | • |
| Displayfarve | Gul |
| Opkogsautomatik | • |
| Varmholdning | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Recall-funktion | • |
| Frakoblingsautomatik på alle kogzoner | • |
| Permanent gryderegistrering | • |
| Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) | • |
| Minutur | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W | 0,5 |

KM 7465 FL
 Induktionskogeplade
 med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



EAN: 4002516148760 / Materiale nummer: 11144740 /
 Gammelt materiale nummer: 26746570DFS

| | |
|--|-----|
| Energiforbrug i standby-tilstand i W | 1,0 |
| Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W | 2,0 |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand | 20 |
| Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand | 20 |
| Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand | 20 |

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik

•

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder

•

Låsefunktion

•

Sikkerhed mod uønsket betjening

•

Integreret køleblæser

•

Overhedningssikring

•

Restvarme

•


Tekniske data

| | |
|---|-------|
| Mål i mm (bredde) | 620 |
| Mål i mm (højde) | 51 |
| Mål i mm (dybde) | 520 |
| Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade | 600 |
| Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade | 500 |
| Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm | 51 |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 600 |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 500 |
| Vægt i kg | 11 |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 624 |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 524 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 7,30 |
| Tilslutningslednings længde i m | 1,4 |
| Spænding i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja

KM 7465 FL
Induktionskogeplade
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings)



KM 7464 FL, KM 7465 FL (installation drawings) onset