

KM 7564 FL
Induktionskogeplade
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt




- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- 4 kogezone inkl. 2 effektivt PowerFlex-kogeområde
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148784 / Materiale nummer: 11144780 /
Gammelt materiale nummer: 26756470DFS

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kan kombineres med SmartLine	•
Kan kombineres med SmartLine bordemfang	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Art	PowerFlex-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Lock&Wipe	•

KM 7564 FL
 Induktionskogeplade
 med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



EAN: 4002516148784 / Materiale nummer: 11144780 /
 Gammelt materiale nummer: 26756470DFS

Minutur •

Effektivitet og bæredygtighed

Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik •

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder •

Låsefunktion •

Sikkerhed mod uønsket betjening •

Integreret køleblæser •

Overhedningssikring •

Restvarme •


Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm	51 x 620 x 520
Mål i mm (bredde)	620
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	600/624 x 500/524
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	600
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	600
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	11
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	624
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja

KM 7564 FL
Induktionskogeplade
med 2 PowerFlex-kogeområder til maksimal effekt



KM 6329, KM 7564 (installation drawing)



KM 6329, KM 7564 flush (installation drawing)