


KM 7897 FL

Induktionskogeplade

936 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect White
- Intelligent grydegenkendelse – for op til 6 gryder eller pander
- Uden ramme til indbygning i plan med eller oven på bordpladen
- Særlig lydsvag flytning af køkkengrej – SilentMove
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516148616 / Materiale nummer: 11145020 /
Gammelt materiale nummer: 26789770DFS

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Grafitsort
Printdesign	SilentMove
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	6
1. Kogezone/kogeområde	
Position	kan vælges frit
Type	Full surface-kogeplade
Størrelse i mm	870x380
Maks. Booster-effekt i W	3300
Maks. ydeevne i W	2600
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	SmartSelect White
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Hvid
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Intelligent gryderejsering	•
Afstandskontrol	•
Lock&Wipe	•
Minutur	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•

KM 7897 FL

Induktionskogeplade

936 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



EAN: 4002516148616 / Materiale nummer: 11145020 /


Gammelt materiale nummer: 26789770DFS

Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 936 x 520
Mål i mm (bredde)	936
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	916
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	916
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	21
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	940
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	11,00
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja


KM 7897 FL

Induktionskojeplade

936 mm bred og full surface-induktion til maksimal fleksibilitet



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit