

KM 7999 FL
Induktionskogeplade
med TempControl til perfekte stegeresultater




- Intelligent betjening med touch-display
- Fleksible kogeområder til op til 5 gryder og pander
- Med 8 TempControl-sensorer
- 936 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516230380 / Materiale nummer: 11145060 /
Gammelt materiale nummer: 26799970DFS

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Grafit-sort
Printdesign	SilentMove
Kogezoneudstyr	
Antal kogeområder	3
Maksimalt antal gryder/pander	5
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	TempControl-kogezone
Størrelse i mm	230x380
Maks. Booster-effekt i W	3600
Maks. ydeevne i W	2800
2. Kogezone/kogeområde	
Position	i midten
Type	TempControl-kogezone
Størrelse i mm	370x290
Maks. Booster-effekt i W	3600
Maks. ydeevne i W	2800
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	TempControl-kogezone
Størrelse i mm	230x380
Maks. Booster-effekt i W	3600
Maks. ydeevne i W	2800
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	Touch-display
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Betjening via touch-display	•
Displayfarve	flerfarvet
Permanent gryderegrering	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Lock&Wipe	•
Minutur	•
Tilberedningsguide	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•


KM 7999 FL
Induktionskogeplade
med TempControl til perfekte stegeresultater




EAN: 4002516230380 / Materiale nummer: 11145060 /
Gammelt materiale nummer: 26799970DFS

Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Integreret kølblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	936
Mål i mm (højde)	67
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	916
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	67
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	916
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	22
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	940
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	10,35
Tilslutningslednings længde i m	1,3
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja
Wi-fi-stik XKS 3170 W	•

KM 7999 FL
Induktionskogeplade
med TempControl til perfekte stegeresultater



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – onset



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – flush-fit