

## PWM 507 Special [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil til specialanvendelser med individuelle programmer. Kapacitet 7.0 kg.



- Tromlevolumen 64 l, kapacitet 7.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nemt programvalg via touchdisplay – M Special
- Perfekt vask – individuelle programmer til professionel brug

EAN: 4002516198208 / Materiale nummer: 11178660 / Gammelt materiale nummer: 51507292DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	7,0
Tromlevolumen i l	64
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,60
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	49,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,98
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	46,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,44
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	52
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	50
Centrifugeringshastighed i o/m	1400
g-faktor	535
Styring	
Styringstype	M Special
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard tilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N~ 400V 50HZ

## PWM 507 Special [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil til specialanvendelser med individuelle programmer. Kapacitet 7.0 kg.



EAN: 4002516198208 / Materiale nummer: 11178660 / Gammelt materiale nummer: 51507292DK

Varmeeffekt el i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	944
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	768
Nettovægt i kg	98,0
Bruttovægt i kg	102
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
EcoSpeed	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•