

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
 Tørretumbler til udluftning, elopvarmet  
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516227953 / Materiale nummer: 11250960 /  
 Gammelt materiale nummer: 52908387MAR

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	4,80
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,42
Programvarighed i min.	52
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	52
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	47
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard elttilslutning	
Opvarmningsform	EI
Elttilslutning	3~ 440V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	5,16
Samlet tilslutning i kW	5,40
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Elttilslutning	3~ 400V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	4,26
Samlet tilslutning i kW	4,50
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 2	
Elttilslutning	3~ 480V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	10

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
 Tørretumbler til udluftning, elopvarmet  
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516227953 / Materiale nummer: 11250960 /  
 Gammelt materiale nummer: 52908387MAR

<b>Mål og vægt tørretumbler</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	51,5
Bruttovægt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N	920
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	0,76
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•