

PDR 908 [EL MAR 3 AC 230V 50-60Hz]
 Tørretumbler til udluftning, elopvarmet
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516195498 / Materiale nummer: 11250990 /
 Gammelt materiale nummer: 52908386MAR

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	5,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,42
Programvarighed i min.	42
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	42
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	37
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	51,5
Bruttovægt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	920
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa

PDR 908 [EL MAR 3 AC 230V 50-60Hz]
Tørretumbler til udluftning, elopvarmet
Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516195498 / Materiale nummer: 11250990 /

Gammelt materiale nummer: 52908386MAR

Varmeafgivelse til rummet i MJ/t 0,76

Udstyr

Intelligent tromlereversering •

Aksial luftstyring •

Filter med stor overflade •

PerfectDry •

SoftLift-ribber •

Funktionen Skåne •

Kommunikationsskakt •

Tørrekurv (ekstraudstyr) •

Tromlebelysning •

Tilbehør, der er produktafhængigt •

Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem (ekstraudstyr) •

Optisk grænseflade for serviceadgang •

Frakobling ved spidsbelastning/energistyning •

Wi-fi-modul (ekstraudstyr) •

WiFiConn@ct •

Normer og godkendelser

CE •

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 •

WEEE •

Lloyd's Register •

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG •