

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]  
 Tørretumbler til udluftning, elopvarmet  
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516218456 / Materiale nummer: 11251040 /  
 Gammelt materiale nummer: 52908382MAR

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	5,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,42
Programvarighed i min.	42
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	42
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	37
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N~ 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,90
Samlet tilslutning i kW	3,24
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 2	
Eltilslutning	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet

Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516218456 / Materiale nummer: 11251040 /

Gammelt materiale nummer: 52908382MAR

Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	51,5
Bruttovægt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	920
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	0,76
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingssystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•