

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]
 Varmepumpetørretumblere
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516218432 / Materiale nummer: 11251190 /
 Gammelt materiale nummer: 52908288MAR

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	2,60
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,17
Programvarighed i min.	88
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	88
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	76
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard etilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe
Etilslutning	230V~ 60HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Samlet tilslutning i kW	1,20
Sikring i A	10
Leveres med stik	•
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	605
Udvendigt mål, nettodybde i mm	777
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	72,0
Bruttovægt i kg	78
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	920

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]
 Varmepumpetørretumblere
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516218432 / Materiale nummer: 11251190 /
 Gammelt materiale nummer: 52908288MAR

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,60
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter i døren	•
Varmeveksler-filtersystem med minimal vedligeholdelse	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne Plus	•
Bortledning af kondensvand	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R134a
Kølemiddelmængde i kg	0,59
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO ₂ e	1430
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO ₂ e	844,00
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•