

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 73 l, kapacitet 8.0 kg
- 22 % lavere vand- og 28 % lavere energiforbrug*
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516220589 / Materiale nummer: 11251280 /
 Gammelt materiale nummer: 51908187MAR

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	73
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle af rustfrit stål med huller i tromlens bagvæg	•
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,40
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,13
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	51,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,05
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	48,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,50
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516220589 / Materiale nummer: 11251280 /

Gammelt materiale nummer: 51908187MAR

Registrering af manglende middel / tom beholder

Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3~ 440V
Varmeeffekt el i kW	4,00
Samlet tilslutning i kW	4,20
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	3~ 400V
Varmeeffekt i kW	3,40
Samlet tilslutning i kW	3,60
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 2	
Eltilslutning	3~ 480V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	4,80
Samlet tilslutning i kW	5,00
Sikring i A	10
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	768
Nettovægt i kg	108,0
Bruttovægt i kg	112
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylning	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe
Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516220589 / Materiale nummer: 11251280 /
Gammelt materiale nummer: 51908187MAR

Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Normer og godkendelser	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•