

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
 Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe  
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 6.0 kg.



- Tromlevolumen 57 l, kapacitet 6.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- 22 % lavere vand- og 28 % lavere energiforbrug\*
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516220985 / Materiale nummer: 11251300 /  
 Gammelt materiale nummer: 51906187MAR

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	6,0
Tromlevolumen i l	57
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle af rustfrit stål med huller i tromlens bagvæg	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
<b>Effektdata</b>	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,50
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,16
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	45,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,95
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	42,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,38
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt slutskyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard etilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
 Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe  
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Materiale nummer: 11251300 /  
 Gammelt materiale nummer: 51906187MAR

Eltilslutning	3~ 440V
Varmeeffekt el i kW	4,00
Samlet tilslutning i kW	4,20
Sikring i A	10
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Eltilslutning	3~ 400V
Varmeeffekt i kW	3,40
Samlet tilslutning i kW	3,60
Sikring i A	10
<b>Mulig spændingsvariant 2</b>	
Eltilslutning	3~ 480V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	4,80
Samlet tilslutning i kW	5,00
Sikring i A	10
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	768
Nettovægt i kg	106,0
Bruttovægt i kg	110
Maksimal gulvbelastning i N	2820
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
<b>Udstyr</b>	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskyllning	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe  
Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Materiale nummer: 11251300 /  
Gammelt materiale nummer: 51906187MAR

#### Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem (ekstraudstyr) •

Optisk grænseflade for serviceadgang •

Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra) •

Wi-fi-modul (ekstraudstyr) •

WiFiConn@ct •

#### Normer og godkendelser

WEEE •

Lloyd's Register •

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG •