

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe

Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 73 l, kapacitet 8.0 kg
- 22 % lavere vand- og 28 % lavere energiforbrug\*
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516218487 / Materiale nummer: 11252240 /

Gammelt materiale nummer: 51908381MAR

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	73
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
<b>Effektdata</b>	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,40
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,13
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	51,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,05
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	48,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,50
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt slutskyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Eltilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe

Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516218487 / Materiale nummer: 11252240 /

Gammelt materiale nummer: 51908381MAR

Eltilslutning	2N~ 400V 50-60 HZ
Varmeeffekt el i kW	5,30
Samlet tilslutning i kW	5,50
Sikring i A	16
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Eltilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Samlet tilslutning i kW	2,85
Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	605
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	768
Nettovægt i kg	104,0
Bruttovægt i kg	108
Maksimal gulvbelastning i N	2820
<b>Lydniveau</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
<b>Udstyr</b>	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
<b>Energimærkning</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•

PWM 908 [EL DP MAR 2 NAC 400V 50-60Hz]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe

Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516218487 / Materiale nummer: 11252240 /

Gammelt materiale nummer: 51908381MAR

WiFiConn@ct

Standarder og godkendelser	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•