

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe

Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 6.0 kg.



- Tromlevolumen 57 l, kapacitet 6.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- 22 % lavere vand- og 28 % lavere energiforbrug*
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516218494 / Materiale nummer: 11252310 / Gammelt materiale nummer: 51906181MAR

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	6,0
Tromlevolumen i l	57
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,50
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,16
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	45,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,95
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	42,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,38
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt slutsyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	EI

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe

Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 6.0 kg.



EAN: 4002516218494 / Materiale nummer: 11252310 /

Gammelt materiale nummer: 51906181MAR

Eltilslutning	2N~ 400V 50-60 HZ
Varmeeffekt el i kW	5,30
Samlet tilslutning i kW	5,50
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Samlet tilslutning i kW	2,85
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	768
Nettovægt i kg	100,0
Bruttovægt i kg	104
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylling	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Energimærkning	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe

Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 6.0 kg.



EAN: 4002516218494 / Materiale nummer: 11252310 /

Gammelt materiale nummer: 51906181MAR

WiFiConn@ct

Standarder og godkendelser	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•