

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
 Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe  
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 7.0 kg.



- Tromlevolumen 64 l, kapacitet 7.0 kg
- 22 % lavere vand- og 28 % lavere energiforbrug\*
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger – M Select
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516264545 / Materiale nummer: 11300960 /  
 Gammelt materiale nummer: 51507187MAR

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	7,0
Tromlevolumen i l	64
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
<b>Effektdata</b>	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	49,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,98
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	46,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,44
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard etilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
 Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe  
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiale nummer: 11300960 /  
 Gammelt materiale nummer: 51507187MAR

Etilslutning	3~ 440V
Varmeeffekt el i kW	4,00
Samlet tilslutning i kW	4,20
Sikring i A	10
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Etilslutning	3~ 400V
Varmeeffekt i kW	3,40
Samlet tilslutning i kW	3,60
Sikring i A	10
<b>Mulig spændingsvariant 2</b>	
Etilslutning	3~ 480V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	4,80
Samlet tilslutning i kW	5,00
Sikring i A	10
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	944
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	768
Nettovægt i kg	98,0
Bruttovægt i kg	102
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,00
<b>Udstyr</b>	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylning	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmenge	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	95

PWM 507 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]  
Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe  
Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 7.0 kg.



EAN: 4002516264545 / Materiale nummer: 11300960 /  
Gammelt materiale nummer: 51507187MAR

#### Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
-------------------------------	---

Optisk grænseflade for serviceadgang	•
--------------------------------------	---

Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
---	---

WiFiConn@ct	•
-------------	---

#### Normer og godkendelser

WEEE	•
------	---

Lloyd's Register	•
------------------	---

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
--	---