

H 7165 BP

Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Lækkert blødt bagværk og gyldne skorper – Klimaprogram
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer

A+

EAN: 4002516242185 / Materiale nummer: 11306270 /
Gammelt materiale nummer: 22716525NER

Konstruktion og design	
Indbygningsovn	•
BlackLine	•
Kabinetfarve	Obsidiansort
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standbytilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•

H 7165 BP

Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



EAN: 4002516242185 / Materiale nummer: 11306270 /

Gammelt materiale nummer: 22716525NER

Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrúm 1	5
Antal ribber ovnrúm 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30-300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean	1
Gourmet bage- og AirFry-bakke med huller med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1
Afkalkningstabs	2

H 7165 BP

Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



EAN: 4002516242185 / Materiale nummer: 11306270 /
Gammelt materiale nummer: 22716525NER

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,


H 7165 BP

Ovn


i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E/EP/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7165 BP

Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings