

PW 6080 Vario XL [EL LP SOM 3 AC 440V 60Hz]

Vaskemaskine, elopvarmet

Lavspænding til offshore- og skibsbrug, udførelse med afløbspumpe.



- Tromlevolumen 80 l, kapacitet 9.0 kg
- Stort programudbud – anvendelsesspecifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tøjpleje med Miele's SoftCare-tromle
- Meget effektiv – lavere vand- og energiforbrug
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 44 %, g-faktor 520

* Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

EAN: 4002516235750 / Materiale nummer: 11330390 /
Gammelt materiale nummer: 516080X3SOM

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Octoplus
Front	Rustfrit stål
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Tromlevolumen i l	80
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	8,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,05
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	57
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	53
Restfugtighed ved skyllning med koldt vand i %	49
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	44
Centrifugeringshastighed i o/m	1300
g-faktor	520
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic L Vario
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til møntvaskerier	•
Egnet til kollegier og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til offshore-forhold	•
Programmer til skibsfarten	•
Programmer til fastfoodrestauranter	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•

PW 6080 Vario XL [EL LP SOM 3 AC 440V 60Hz]

Vaskemaskine, elopvarmet

Lavspænding til offshore- og skibsbrug, udførelse med afløbspumpe.



EAN: 4002516235750 / Materiale nummer: 11330390 /

Gammelt materiale nummer: 516080X3SOM

Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer

Programmer til privat husholdning

Programmer til læge- og tandlægepraksisser

Dosering

Sæbeskuffe

Patenteret doseringsadapter til flydende midler

Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]

Registrering af manglende middel / tom beholder

Standard eltilslutning

Opvarmningsform

Eltilslutning

Varmeeffekt el i kW

Samlet tilslutning i kW

Sikring i A

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal]

Varmt vand [antal]

Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]

Afløbspumpe

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

Udvendigt mål, nettobredde i mm

Udvendigt mål, nettodybde i mm

Udvendigt mål, bruttonøjde i mm

Udvendigt mål, bruttobredde i mm

Udvendigt mål, bruttodybde i mm

Nettovægt i kg

Bruttovægt i kg

Maksimal gulvbelastning i N

Emissionsværdier

Lydniveau på arbejdsplads

Varmeafgivelse til rummet i MJ/t

Udstyr

Ubalanceovervågning

Desinfektionsskylling

Temperaturovervågning

Specialvarmelegemer

Automatisk registrering af tøjmenge

Volumenstrømmåler

Kommunikationsskakt

Tilbehør, der er produktuafhængigt

Effektivitet og bæredygtighed

Genbrugsandel i %

Tilslutningsmuligheder

Betalingsystem

Optisk grænseflade for serviceadgang

•

•

•

3 rum

•

6

•

El

3 AC 440V 60HZ

7,70

7,90

16

1x 1/2" med 3/4" forskrning

1x 1/2" med 3/4" forskrning

1 x 1/2" med 3/4" forskrning

DN 22

1020

700

727

1215

760

820

140,0

148

2330

<70 dB(A) re 20 µPa

3,00

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PW 6080 Vario XL [EL LP SOM 3 AC 440V 60Hz]

Vaskemaskine, elopvarmet

Lavspænding til offshore- og skibsbrug, udførelse med afløbspumpe.



EAN: 4002516235750 / Materiale nummer: 11330390 /

Gammelt materiale nummer: 516080X3SOM

Seriell grænseflade RS 232 (ekstra) •

Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra) •

Kapacitet

Syntetiske dyner [antal]

1

Syntetiske puder [antal]

1-2

Fjerdyner [antal]

1

Fjerpuder [antal]

1-2

Normer og godkendelser

CE •

VDE •

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 •

WEEE •

RCM •

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG •