

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet med en meget kort programtid på 41 min til store mængder vasketøj.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 9.0 kg
- Stort programudbud – anvendelsespecifikke tørreprogrammer
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Nem håndtering – rude og filterkombination

EAN: 4002516236733 / Materiale nummer: 11331620 / Gammelt materiale nummer: 527186X3D

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Octoplus
Front	Octoblå
Kapacitet i kg	9,0
Fyldningsforhold	1:20
Tromlevolumen i l	180,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og retnings tjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	8,10
Programvarighed i min.	41
Styring	
Styringstype	Profitronic L Vario
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til facility management	•
Programmer til tekstilrensning	•
Programmer til brandvæsenet og retnings tjenester	•
Programmer til stutier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til privat husholdning	•
Eltilslutning	
Opvarmingsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet

med en meget kort programtid på 41 min til store mængder vasketøj.



EAN: 4002516236733 / Materiale nummer: 11331620 /

Gammelt materiale nummer: 527186X3D

Varmeeffekt el i kW	7,94
Samlet tilslutning i kW	8,50
Sikring i A	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	763
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	760
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	77,0
Bruttovægt i kg	88
Maksimal gulvbelastning i N	1020
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,62
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem	•
Seriell grænseflade RS 232 (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyling	•
Kapacitet	
Beskyttelsesmasker [antal]	4
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Beskyttelsesjakker [antal]	1-2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	1-2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	1-2
Aftørningsklude, 22 g [antal]	182
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	42
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	36
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	66
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	47
Sommerdækkener til heste [antal]	1-2
Standarder og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•

Miele

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet
med en meget kort programtid på 41 min til store mængder vasketøj.



EAN: 4002516236733 / Materiale nummer: 11331620 /

Gammelt materiale nummer: 527186X3D

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG