

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet

med en meget kort programtid på 46 min til store mængder vasketøj.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 9.0 kg
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Perfekte tørreresultater – intelligent tromlereversering
- Nem håndtering – rude og filterkombination

EAN: 4002516256243 / Materiale nummer: 11376230 /
Gammelt materiale nummer: 525186X3D

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Octoplus
Front	Octoblå
Kapacitet i kg	9,0
Fyldningsforhold	1:20
Tromlevolumen i l	180,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	6,50
Programvarighed i min.	46
Styring	
Styringstype	ProfilLine B Symbol
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	6,15
Samlet tilslutning i kW	6,70
Sikring i A	10
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	763
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	760
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	77,0

PT 5186 XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet

med en meget kort programtid på 46 min til store mængder vasketøj.



EAN: 4002516256243 / Materiale nummer: 11376230 /
Gammelt materiale nummer: 525186X3D

Bruttovægt i kg	88
Maksimal gulvbelastning i N	1020
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,62
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Standarder og godkendelser	
CE	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•