

WEG375 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Udglatning | Miele@home



- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask
- Tilvalget Udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter
- Display plus komfortortabel betjening – ComfortSensor
- Med Miele@home* kan du styre din vaskemaskine via appen

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516278092 / Materiale nummer: 11387190 /

Gammelt materiale nummer: 11EG3755NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Krom
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	199
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•

WEG375 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Udglatning | Miele@home



EAN: 4002516278092 / Materiale nummer: 11387190 /

Gammelt materiale nummer: 11EG3755NDS

ProfiEco Motor

Vaskeprogrammer

QuickPowerWash

Automatic Plus

Bomuld

Strygelet

Finvask

Skjorter

Silke (håndvask)

Uld (håndvask)

Express 20

Mørkt/Jeans

Outdoor

Imprægnering

Sportstøj

Maskine rengøres

Bomuld med pil

Kun skyl/stivelse

Pumpe/centrifugering

ECO 40-60

Tilvalg vask

SingleWash

Kort

Iblødsætning

Forvask

Vand plus

Ekstra skylning

Ekstra lydsvag

Udglatning med damp

Summer

AllergoWash

Kvalitet

Kontravægte i støbejern

Sikkerhed

Vandbeskyttelsessystem

Børnesikring

PIN-kode lås

Optisk interface

Tekniske data

Mål i mm (bredde)

Mål i mm (højde)

Mål i mm (dybde)

Dybde ved åbnet dør i mm

Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)

Vægt i kg

Samlet tilslutningsværdi i kW

Spænding i V

Sikring i A

Frekvens i HZ

Ledningslængde i m

Udskift pæren

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watercontrol-System

•

•

•

•

596

850

636

1054

600

93

2,10-2,40

220-240

10

50

2

Service

WEG375 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Udglatning | Miele@home



EAN: 4002516278092 / Materiale nummer: 11387190 /

Gammelt materiale nummer: 11EG3755NDS

Medfølgende tilbehør

3 kapsler

•

Værdibevis til Miele-vaskemiddel

•

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portugis, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WEG375 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


A | 9 kg | 1400 o/min | QuickPowerWash | Udglatning | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm