

## WSG363 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med QuickPowerWash og SingleWash hurtigt til det bedste vaskeresultat.



- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask
- Ekstra udglatning reducerer folder og sparer op til 50 % tid og kræfter\*
- Display plus komfortortabel betjening – ComfortSensor
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning\*

\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516278108 / Materiale nummer: 11387200 /  
Gammelt materiale nummer: 11SG3631NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
<b>Rengøringseffekt</b>	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af programforløb	•
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	199
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•

WSG363 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med QuickPowerWash og SingleWash hurtigt til det bedste vaskeresultat.



EAN: 4002516278108 / Materiale nummer: 11387200 /  
Gammelt materiale nummer: 11SG3631NDS

<b>Vaskeprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic Plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Maskine rengøres	•
Bomuld med pil	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
SingleWash	•
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Ekstra lydsvag	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
AllergoWash	•
<b>Kvalitet</b>	
Kontravægte i støbejern	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	93
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
3 kapsler	•
Værdibevis til Miele-vaskemiddel	•

# Miele

WSG363 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med QuickPowerWash og SingleWash hurtigt til det bedste vaskeresultat.



EAN: 4002516278108 / Materiale nummer: 11387200 /

Gammelt materiale nummer: 11SG3631NDS

#### Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

dansk, deutsch, english  
(GB), español, norsk,  
português, русский,  
slovenčina, suomi, svenska,  
українська, čeština


WSG363 WCS PWash&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:


Med QuickPowerWash og SingleWash hurtigt til det bedste vaskeresultat.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm