

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med TwinDos og SingleWash - energi- og tidssparende tøjpleje.



- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- QuickPowerWash sørger for effektive og hurtige resultater på kun 49 minutter
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Display plus komfortortabel betjening – ComfortSensor
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning*

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516278702 / Materiale nummer: 11387330 / Gammelt materiale nummer: 11WI8601NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 White Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farve på drejeknap	Lotushvid / ring, krom
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	ComfortSensor hvid, 1-linjet
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Pletguide	•
Godkendt virus-hygiejne	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	A
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	68
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	199
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,40
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,80
EcoFeedback	•
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med TwinDos og SingleWash - energi- og tidssparende tøjpleje.



EAN: 4002516278702 / Materiale nummer: 11387330 /

Gammelt materiale nummer: 11WI8601NDS

Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Automatic Plus	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Fjerdyner	•
Hovedpuder	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomuld allergi	•
Maskine rengøres	•
Bomuld med pil	•
Nye tekstiler	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Ekstra lydsvag	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
AllergoWash	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med TwinDos og SingleWash - energi- og tidssparende tøjpleje.



EAN: 4002516278702 / Materiale nummer: 11387330 /

Gammelt materiale nummer: 11WI8601NDS

Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	94
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med TwinDos og SingleWash - energi- og tidssparende tøjpleje.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm